


# Mesas para Transparencias



VeriVide.com



## Mesas para Transparencias

Para complementar sus ampliamente utilizados Visores de Transparencias, VeriVide ha diseñado su gama de Mesas para Transparencias (VPT). Están concebidas para su uso allí donde se requiere una evaluación crítica del color en una superficie extensa. Especialmente diseñadas para uso en las industrias de artes gráficas, impresión y fotografía. El práctico tamaño de las VPT le ofrece la comodidad de unas condiciones de observación de calidad conforme normativas aprobadas internacionalmente.


Las VPT cuentan con un difusor opalino que produce una homogénea luz día artificial D50 (5.000 K) conforme a la directiva BS 950: Parte 2 – condiciones de observación para la industria de artes gráficas. También cumplen la normativa ISO 3664 – condiciones de observación para las tecnologías gráfica y fotográfica. En caso de necesitar una lámpara alternativa, como la luz día artificial VeriVide D65 (6.500 K), ésta también puede suministrarse. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas o envíe un email a [enquiries@verivide.com](mailto:enquiries@verivide.com)

Las VPT también incorporan cebadores electrónicos de alta frecuencia que permiten una iluminación instantánea y un funcionamiento silencioso y suave, sin efectos de parpadeo o estroboscópicos perceptibles. Esto reduce la posible variación cromática de las lámparas y permite el apagado automático en caso de fallo de la lámpara, permitiendo unas condiciones de observación precisas y constantes.

Además, para satisfacer tolerancias más estrictas, las VPT cuentan con un contador integrado del tiempo de utilización para programar la sustitución de las lámparas al cabo de 2.000 horas de uso. Para tareas generales de composición o para cortar y montar, se pueden dotar las VPT de una cubierta flotante de vidrio endurecido, cuyo uso proporcionará un rendimiento del color bueno, pero no normalizado.

**DATOS de las**  
**Mesas para Transparencias**





Debajo se reproduce un típico código de pedido de producto de una Mesa para Transparencias (VPT). Para crear su propio código de pedido de producto, rellene las casillas azules de la [Tabla 1](#) siguiendo la guía "paso a paso" que aparece a continuación, o bien visite [www.verivide.com](http://www.verivide.com), donde el proceso está completamente automatizado dentro de la sección "catálogo de productos".

### Típico Código de Pedido de Producto

Modelo	Tamaño	Fuente de luz 1	Voltaje
VPT	120	D50	230 V

### Table 1 – Your Product Order Code

Modelo	Tamaño	Fuente de luz 1	Voltaje
VPT			

1. Seleccione de la tabla siguiente el **tamaño** de VPT requerido, especificándolo en la [Tabla 1](#).

TAMAÑO (dimensiones en mm)		ANCHURA	ALTURA	PROFUNDIDAD
150	Total	1.600	860	675
	Zona iluminada	1.375		
120	Total	1.300	860	675
	Zona iluminada	1.075		

2. Todas las VPT se suministran completas con lámparas D50. Si su aplicación requiere una **fuentes de luz** alternativa, por favor, especifíquelo. Si necesita ayuda para realizar la selección, por favor consulte la hoja de datos "Opciones de lámparas".

3. Si la normativa o la aplicación en la que Ud. está trabajando requiere una intensidad variable de luz, se ofrece la opción **Disminución**. Si requiere esta opción, añada una "D" en la [Tabla 1](#) junto a la fuente de luz seleccionada, por ejemplo D50/D.

4. Seleccione el **voltaje** requerido, especificándolo en la [Tabla 1](#).

Voltaje	230 V	110 V

VeriVide ofrece una gama de accesorios y artículos opcionales. Para ver los accesorios compatibles con la gama VPT, vea la [Tabla 2](#), y para tener más información vea la hoja de datos "Accesorios".

### Tabla 2 – Accesorios disponibles para las Mesas para Transparencias VeriVide

	Tablero portamuestras con ángulo fijo	Tablero portamuestras basculante	Difusor	Bancada	Aparador	Herramientas de mantenimiento	Lámparas de sustitución
VPT 150	-	-	-	ESTÁNDAR	✓	-	✓
VPT 120	-	-	-	ESTÁNDAR	✓	-	✓