

# Cabinas de Solidez de Color



VeriVide.com



## Cabinas de Solidez de Color

La Cabina de Evaluación de la Solidez de Color (CF\_60) de VeriVide ofrece unas condiciones de observación perfectas para la comparación y la evaluación de la Solidez del Color de muestras, de acuerdo con las especificaciones BS EN ISO 105 y de los vendedores.

La cabina VeriVide CF\_60 está provista de dos fuentes de luz: la principal es la VeriVide D65 "Luz Día Artificial" de 6.500 Kelvins, que proporciona la mejor reproducción D65 del mercado de acuerdo con las directivas CIE, además de una Luz Negra Ultravioleta para revelar la presencia de tintes y blanqueantes fluorescentes.

Para optimizar la constancia de las condiciones de observación, la cabina incorpora un tablero portamuestras con ángulo fijo, que permite observar las muestras con un ángulo de incidencia de la luz de 45°, y un acabado interior en gris neutro. Las lámparas cuentan con un reflector blanco especialmente seleccionado, y se controlan mediante un panel

de control digital diseñado por VeriVide, que incluye: indicador de revisión de la cabina, indicador con luz de fondo y memorización de datos de utilización.

Además de la evaluación de la Solidez de Color, algunas aplicaciones requieren también la capacidad de igualación y comparación total del color. Para ello se necesitan fuentes de luz adicionales o alternativas, como por ejemplo el iluminante "Punto de Venta" TL84. Si fuera preciso, consulte nuestra gama estándar de Cabinas de Comparación de Color (CAC). Para más información, contacte con nuestro Departamento de Ventas o envíe un email a [enquiries@verivide.com](mailto:enquiries@verivide.com).

**DATOS**  
de las Cabinas de  
Solidez de Color





Debajo se reproduce un típico código de pedido de producto para una cabina CF\_60. Para crear su propio código de pedido de producto, rellene las cuadrículas azules de la [Tabla 1](#) siguiendo la guía "paso a paso" inferior, o bien visite [www.verivide.com](http://www.verivide.com), donde el proceso está automatizado dentro de la sección "catálogo de productos".

#### Típico Código de Pedido de Producto

Modelo	Tamaño	Fuente de luz 1	Fuente de luz 2	Color del interior	Voltaje
CAC	CF_60	D65	UV	N5	230 V

#### Tabla 1 – Su propio Código de Pedido de Producto

Modelo	Tamaño	Fuente de luz 1	Fuente de luz 2	Color del interior	Voltaje
CAC	CF_60	D65	UV		

Tamaño (dimensiones en mm)	Ancho	Alto	Profundo
CF_60	Exterior	710	545
	Zona de observación	680	335

1. Para poder ver las muestras adecuadamente, sin la influencia de los colores del entorno o del fondo, el **color interior** de las cabinas es un gris mate neutro. Normalmente, todas las cabinas se suministran con la referencia de gris interior Munsell N5, pero también se pueden suministrar con un gris tipo Munsell N7 o G5574. Por favor, especifíquelo en la [Tabla 1](#).

Color interior	Gris G5574	Gris Munsell N5	Gris Munsell N7

2. Seleccione el **voltaje** requerido para su cabina, especificándolo en la [Tabla 1](#).

Voltaje	230 V	110 V

VeriVide ofrece una completa gama de accesorios y artículos opcionales. Para ver los accesorios compatibles con el modelo CF\_60, vea la [Tabla 2](#), y para tener más información vea la hoja de datos "Accesorios".

#### Tabla 2 – Accesorios disponibles para las Cabinas CF

	Tablero portamuestras con ángulo fijo	Tablero portamuestras basculante	Difusor	Bancada	Aparador	Herramientas de mantenimiento	Lámparas de sustitución
CF_60	ESTÁNDAR	-	-	✓	✓	✓	✓